



Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero, Ø cabeza de martillo: 27mm



Datos de pedido

Número de pedido	754170 27
GTIN	8024886013857
Clase de artículo	76D

Descripción

Ejecución:

Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) casi irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional. Pieza central resistente de metal.

Ventaja:

Irrrompible, ergonómico, antideslizante, **libre de vibraciones y protector de las articulaciones.**

Pieza de repuesto:

Inserto de recambio de nailon disponible en n.º 754180.

Descripción técnica

Peso	0,358 kg
Longitud de mango	300 mm
Ø cabeza de martillo	27 mm
Material mango	Núcleo de aleación de aluminio
Longitud de cabeza con bocas	81 mm
Material inserto	Nailon, blando, 100 Shore
Mango antirrebote	Mango de 3 componentes sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon, unidad Ø cabeza de martillo
27 mm

754180 27