



## Surtido de destornilladores de montaje con mango rígido "multicraft", Número de piezas: 11



### Datos de pedido

Número de pedido	667601 11
GTIN	7610733269747
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Varillas para cabeza ranurada con filo paralelo escalonado, lo que permite que se adapten adecuadamente a las ranuras de tornillo normalizadas. Puntas de las varillas de destornillador con ranura en cruz fresadas a la medida exacta. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

**Mango rígido "multicraft"** de plástico a prueba de golpes (exento de cadmio) para asiento de distintas varillas, especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas.

#### Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8

Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2

Varilla Pozidriv n.º 659923: Tam. 2

Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.

Mango de plástico n.º 667620: 1 ud.

Destornillador electrónico (ranura) n.º 664400: Tam. 2,5 y 3,5

#### Suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

### Descripción técnica

Número de piezas	11
------------------	----

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Varilla de escariador incluida	sí
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Varilla de 6 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 2	659921 2
Varilla de escariador	667640
Varilla de 6 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 1	659921 1
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 6,5 mm	659928 6,5
Destornillador para electrónica para ranura, con mango de plástico Anchura de filo b 3,5 mm	664400 3,5
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 5,5 mm	659928 5,5
Mango robusto «multicraft» rojo	667620
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 4 mm	659928 4
Varilla de 6 mm Pozidriv Tamaño de ranura en cruz 2	659923 2
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 8 mm	659928 8
Destornillador para electrónica para ranura, con mango de plástico Anchura de filo b 2,5 mm	664400 2,5