

Garant

Destornilladores-surtido, Número de piezas: 10



Datos de pedido

Número de pedido	667532 10
GTIN	4045197882394
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.

Comprobador de tensión 110 – 250 V según VDE 0680/6.

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada n.º 659928: Tam. 4; 5,5; 6,5; 8

Varillas para Phillips n.º 659921: Tam. 1 y 2

Varilla Pozidriv n.º 659923: Tam. 2

Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.

Comprobador de tensión n.º 665010: Tam. 2,5

Mango de plástico de 2 componentes n.º 667531: 1 ud.

Suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 659921 – 659928.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
------------------	---------------------------

Perfil de salida	Destornillador Phillips
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Número de piezas	10
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Mango de plástico Haptoprene®	667531
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665010 2,5
Varilla de escariador	667640
Varilla de 6 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 2	659921 2
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 6,5 mm	659928 6,5
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 8 mm	659928 8
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 4 mm	659928 4
Varilla de 6 mm Pozidriv Tamaño de ranura en cruz 2	659923 2
Varilla de 6 mm para Phillips Tamaño de ranura en cruz 1	659921 1
Varilla de 6 mm Ranura Anchura de filo 5,5 mm	659928 5,5