



## Barra de ajuste, Longitud total: 2



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 421150 2      |
| GTIN              | 4045197882547 |
| Clase de artículo | 42B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Barras de ajuste con superficies de medición lapeadas de forma muy fina. Con protector de mano e indicación de medida real.

#### Aplicación:

Para el ajuste de micrómetros para exteriores y para trabajos de prueba generales.

#### Nota:

Medidas de ajuste hasta 78 pulgadas a petición.

Calibración: B2

### Descripción técnica

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Longitud total   | 2 mm                                                |
| Norma            | DIN 863                                             |
| Calibración      | B2                                                  |
| Tipo de producto | Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores |

### Servicios

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores<br>Medida nominal máxima 100 mm | 012110 100 |
| Marcación Rotulación por láser Tipo                                                    | 018940     |
| Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores<br>Medida nominal máxima 100 mm | 022080 100 |

100

022090 100