



Micrómetro para exteriores Lectura en pulgadas, Capacidad de medición: 0-1 pul



Datos de pedido

Número de pedido	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Con protector de mano aislante.

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Suministro:

A partir de tam.1-2 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B1
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,0001 pul
Capacidad de medición	0 - 1 pul
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 100 mm

022010 100