



## Micrómetro para exteriores Lectura en pulgadas, Capacidad de medición: 1-2pul



### Datos de pedido

Número de pedido	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Con protector de mano aislante.

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.** Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

#### Suministro:

A partir de tam.1-2 incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Ø de varilla	6,5 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Lectura	0,0001 pul
Capacidad de medición	1 - 2 pul
Norma	Norma de fábrica
Calibración	B2
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

---

**Servicios**

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con  
dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100  
mm

022050 100

CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de  
ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

---

**Accesorios**

Barra de ajuste Longitud total 1

421150 1