



## Micrómetro para exteriores Lectura en pulgadas, Capacidad de medición: 3-4pul



### Datos de pedido

Número de pedido	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Con protector de mano aislante.

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.** Varilla patrón templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

#### Suministro:

A partir de tam.1-2 incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Calibración	B2
Ø de tambor de medición	18 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Lectura	0,0001 pul
Capacidad de medición	3 - 4 pul
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

---

**Servicios**

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022050 100

---

**Accesorios**

Barra de ajuste Longitud total 3

421150 3