

Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: SUN2



Datos de pedido

Número de pedido	081513 SUN2
GTIN	5708997354452
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **SUNMATCH.** Lámpara de trabajo manual, con batería, **estanca al polvo y al agua**. Con gancho robusto, giratorio y potente imán montado. Tulipa flexible (giratoria 180°). Hasta **3 horas de duración** mediante interruptor de dos niveles. **La inteligente conexión de protección** se desconecta a los 3 minutos, cuando se utiliza a potencia completa. Cargador preparado para montaje mural e imán para sujeción en el banco de trabajo.

SUNMATCH. Lámpara de trabajo manual, con batería, **estanca al polvo y al agua**. Con gancho robusto, giratorio y potente imán montado. Tulipa flexible (giratoria 180°). Hasta **3 horas de duración** mediante interruptor de dos niveles. **La inteligente conexión de protección** se desconecta a los 3 minutos, cuando se utiliza a potencia completa. Cargador preparado para montaje mural e imán para sujeción en el banco de trabajo.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cargador, cable USB, batería de iones de litio de 3,7 V / 2600 mAh.

Descripción técnica

Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado	500 lm
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Color luz	blanco cálido
Color luz	blanco frío
Color luz	color auténtico
Temperatura de color	4500 - 6500 K
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Valor CRI	96
Clase de protección IP	IP 65
Anchura total	60 mm
Duración ilumin.	2 h
Longitud total	190 mm
Peso	300 g
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/081513-SUN2>