



## Rollo económico de tejido abrasivo (A) azul KK 24, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 400



### Datos de pedido

Número de pedido	557710 400
GTIN	4018875267011
Clase de artículo	56V

### Descripción

#### Ejecución:

Tejido de algodón denso con **corindón normal (A)** revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.

Tipo **VSM KK 24**: tejido **azul, rollo económico** para exigencias normales.

Embalaje **con cuchilla incorporada**.

#### Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	400
Grado de finura	muy fino
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura rollos económicos	40 mm

Longitud rollos económicos	50 m
Atributo del nombre de producto	40 mm × 50 m
Tipo de producto	Tejido abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		