



Rollo de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 115 mm × 50 m, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	557850 40
GTIN	4018875206102
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con **corindón normal (A)** revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.

Tipo **VSM KK 114 F**: Tejido **marrón, para exigencias extremadamente elevadas**. Esta calidad es **particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo** y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Embalaje **sin cuchilla**.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales. Ideal para usar con lijadoras vibratorias.

Descripción técnica

Grado de finura	grueso
Tamaño de grano	40
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura rollos económicos	115 mm
Longitud rollos económicos	50 m
Atributo del nombre de producto	115 mm × 50 m
Tipo de producto	Tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		