

**Lima triangular, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	511100 100
GTIN	4009215017120
Clase de artículo	56B

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form C

Descripción técnica

Longitud sin cola	100 mm
Anchura	8,7 mm
Atributo del nombre de producto	Corte 1 (basto)
Corte	1
Tipo de corte	Basto
Forma	C
Descripción de la forma	triangular, salida semiroma
Superficies de lima	3
incl. mango lima	no
Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima de taller

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519550 100
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Mango plástico para limas Longitud total 90 mm	519510 90
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 95 mm	519600 95
Mango de madera dura para limas Longitud total 80 mm	519400 80