

Mitutoyo**Unidad de regla IP66 horizontal, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	499401 150
GTIN	2050001051165
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Unidad de regla con sistema de medición inductivo electromagnético. **Montaje horizontal.** Con **sistema electrónico Absolut** y cifras de la pantalla grandes, fácilmente legibles. Ajuste único de la posición cero, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías (aprox. 1,5 años). Precisión de medición máxima, incluso para velocidades de desplazamiento máximas. Función ZERO / ABS: posición cero y conmutación de medición relativa a absoluta.

Función:

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Apropiada para tareas de medición y posicionamiento en máquinas herramienta, dispositivos, etc.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.

Descripción técnica

Longitud regla graduada L ₁	235 mm
Lectura	0,01 mm
Peso	410 g
Longitud total L ₂	259 mm
Calibración	Precio a petición

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Límite de error	0,03 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 66
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Unidad de regla

Servicios

CalibraciónPie de rey universal Capacidad de medición máxima 600 mm	021400 600
---	------------

Accesorios

Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497085 D1
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497085 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Emisores Tipo S11E	498966 S11E
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965