

Lima plana, Corte 3 (fino), Longitud sin cola: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	510300 150
GTIN	4009215016789
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Picada por 3 lados; salida roma.

Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form A

Descripción técnica

Longitud sin cola	150 mm		
Sección transversal	16×4 mm		
Atributo del nombre de producto	Corte 3 (fino)		
Corte	3		
Tipo de corte	Fino		
Forma	Α		
Descripción de la forma	plana, con salida roma		
Superficies de lima	3		
incl. mango lima	no		
Norma	DIN 7261		
Tipo de producto	Lima de taller		

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20	
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519510 100	
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25	
ardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm 576000 115X40		
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110	
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120	
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	nico 2K Longitud total 110 mm 519600 110	
Mango plástico para limas Longitud total 90 mm	519510 90	