

**Lima plana, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	510100 350
GTIN	4009215016888
Clase de artículo	56B

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Picada por 3 lados; salida roma.

Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form A

Descripción técnica

Longitud sin cola	350 mm
Sección transversal	35 × 7,5 mm
Atributo del nombre de producto	Corte 1 (basto)
Corte	1
Tipo de corte	Basto
Forma	A
Descripción de la forma	plana, con salida roma
Superficies de lima	3
incl. mango lima	no
Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima de taller

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Mango de madera dura para limas Longitud total 160 mm	519400 160
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120