

**Estereoscopio, Tipo: EZ410****Datos de pedido**

Número de pedido	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Clase de artículo	49B

Descripción**Ejecución:**

Microscopio StereoZoom para obtener imágenes nítidas, luminosas y de alta resolución. Los tamaños de los botones de ajuste, que se adaptan a la forma de la mano, y la marcha ajustable permiten una aplicación prolongada y sin fatiga. La distancia de la vista se puede ajustar individualmente.

Teclado de membrana, con 3 sistemas de luz incidente seleccionables con 5 LED.

Descripción técnica

Ø campo visual	5,7 - 25 mm
Iluminación regulable	sí
Sistema óptico	10° Greenough bifocal
Distancia de trabajo	100 mm
Ángulo de observación	60 grados
Zoom	4,4:1

Ampliación (múltiplo)	8 - 35
Luz incidente	3 métodos para elegir: brillo máximo con 5 LED, luz incidente oblicua con 3 LED, luz rasante plana con 2 LED
Peso	5,4 kg
Sistema de iluminación LED	Incorporado, la iluminación incidente y de transmisión se puede conectar independientemente o en combinación
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio