



Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711X, 100×1000 mm, Tamaño de grano: 60



Datos de pedido

Número de pedido	558040 60
GTIN	4018875157527
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con **corindón normal (A)**. La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.

Robusto tejido X para una **elevada eliminación de material** en máquinas rectificadoras estacionarias.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: **acero**, metales no ferrosos, fundición, **aleaciones de aluminio, madera**.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	60
-----------------	----

Serie	KK711X
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Cinta abrasiva longitud	1000 mm
Atributo del nombre de producto	100×1000 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado	35-40 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	32-38 m/s	H
INOX	adecuado con restricciones	18-30 m/s	
Ti	adecuado con restricciones	10-20 m/s	
GG(G)	adecuado con restricciones	30-45 m/s	K
CuZn	adecuado	35-45 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	10-30 m/s	
Madera	adecuado	23-26 m/s	
seco	adecuado		