

**Lima cuadrada, Corte 3 (fino), Longitud sin cola: 250mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 512300 250 |
| GTIN | 4009215017472 |
| Clase de artículo | 56B |

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form D

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Longitud sin cola | 250 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Atributo del nombre de producto | Corte 3 (fino) |
| Corte | 3 |
| Tipo de corte | Fino |
| Forma | D |
| Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma |
| Superficies de lima | 4 |
| incl. mango lima | no |
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo de producto | Lima de taller |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Mango plástico para limas Longitud total 120 mm | 519550 120 |
| Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm | 519400 120 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm | 519600 110 |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm | 519510 110 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm | 519600 120 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Mango plástico para limas Longitud total 125 mm | 519510 125 |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm | 519550 110 |