



Estereoscopio, Tipo: A60F



Datos de pedido

Número de pedido	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Clase de artículo	49B

Descripción

Ejecución:

Microscopio StereoZoom con un margen de ampliación de 5x a 30x que permite tanto inspecciones detalladas como una visión de conjunto. Gracias a la tecnología FusionOptics™ patentada, el Leica A60 suministra una profundidad de foco de 13,6mm en el nivel de zoom más bajo: se suprime el reenfoque laborioso de componentes de mayor altura.

- **Profundidad de foco incomparable (13,6 mm).**
- **Campo de objeto de 46 mm.**
- **Trabajo ergonómico gracias a la gran distancia de trabajo (122 mm).**
- **Carcasa de plástico antiestático.**
- **Incluye lámpara LED de anillo con 10 niveles de luminosidad.**
- **Difusor para la reducción de reflejos (desmontable).**

Con soporte de brazo flexible.

- **Visualización sencilla del objeto en dirección x e y.**
- **Ajuste de altura sencillo para distintas alturas del objeto.**
- **Ahorro máximo de espacio gracias a la fijación con abrazadera de mesa.**

Aplicación:

Ideal para inspecciones industriales, montajes y controles de calidad.

Suministro:

Incluye cable de red.

Partes opcionales:

Iluminación por transmisión n.º 491777 tam. BLI.

Descripción técnica

Zoom	6 : 1
Profundidad de foco máxima	13,6 mm
Alcance máximo	995 mm
Distancia de trabajo	122 mm
Ángulo de observación	38 grados
Sistema de iluminación LED	16 Med Power SMT LEDs
Temperatura de color de luz incidente	5600 K
Sistema óptico	Greenough con Fusion Optics™
Ø campo visual	46 mm
Ampliación (múltiplo)	5 - 30
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio

Accesorios

Iluminación de luz por transmisión Tipo BLI	491777 BLI
---	------------