



## Lima plana multiusos con mango, corte especial, Longitud sin cola: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	515000 100
GTIN	4009215169911
Clase de artículo	56B

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Lima plana paralela con dientes en forma de pala y rompevirutas ancho para pasadas ligeras y con poco esfuerzo, y potencia de arranque de viruta muy elevada, sin embotamiento de las cajas de virutas, buena expulsión de virutas.

**Lados planos con corte especial, uno de los lados con ranura rompevirutas para una capacidad de limado máxima. Cara posterior con corte continuo para mecanizado de superficies especialmente fino. Lima con salida roma.** Lima universal mini, mango de acero recubierto de PVC.

#### Aplicación:

**Lima de calidad** para el uso en el taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

### Descripción técnica

Longitud sin cola	100 mm
Sección transversal	10x4 mm
Tipo de producto	Lima universal

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

## Accesorios

Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 115X40 mm	576000 115X40