




Lima plana multiusos con mango, corte especial, Longitud sin cola: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	515000 250
GTIN	4009215074680
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Lima plana paralela con dientes en forma de pala y rompevirutas ancho para pasadas ligeras y con poco esfuerzo, y potencia de arranque de viruta muy elevada, sin embotamiento de las cajas de virutas, buena expulsión de virutas.

Lados planos con corte especial, uno de los lados con ranura rompevirutas para una capacidad de limado máxima. Cara posterior con corte continuo para mecanizado de superficies especialmente fino. Lima con salida roma. Mango de plástico con orificio para enganche.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en el taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Descripción técnica

Sección transversal	25 × 6,3 mm
Longitud sin cola	250 mm
Tipo de producto	Lima universal

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20