



## Lima redonda, corte 2, Longitud sin cola: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	514210 250
GTIN	4045197571694
Clase de artículo	52A

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

**Con corte de caras; salida semiroma.**

#### Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

#### Norma:

**DIN 7261 Form F**

### Descripción técnica

Diámetro	9,2 mm
Longitud sin cola	250 mm
Atributo del nombre de producto	corte 2
Corte	2
Forma	F
Descripción de la forma	redondo
Superficies de lima	Picada por todos los lados
incl. mango lima	no
Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima de taller

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

## Accesorios

Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110