

Garant
Patrón de control, Longitudxanchura: 120X70 mm

Datos de pedido

Número de pedido	491928 120X70
GTIN	4045197492524
Clase de artículo	41M

Descripción
Ejecución:

Placa base de aluminio anodizado **incluido anillo de comprobación** Ø 10 mm DIN 2250 (sin bisel) y **patrón de vidrio** n.º 491926 con 6 taladros acotados. Taladro de rosca M6 para fijación de la bola para calibrar n.º 491929 tam. 20. Anillo de comprobación y patrón de vidrio con certificado de prueba.

Aplicación:

Para ajuste y la comprobación de instrumentos de medición ópticos y táctiles.

Suministro:

Placa de base, anillo de comprobación Ø10 mm, patrón de vidrio n.º 491926 tam. 50x20.

Partes opcionales:

Bola para calibrar de cerámica Ø 20 mm n.º 491929 tam. 20.

Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	10 mm
Anchura	70 mm
Longitud	120 mm
Tipo de producto	Patrón de control
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante

Accesorios

Patrón de vidrio con certificado de prueba
Longitudxanchura 50X20 mm

491926 50X20

Bola para calibrar de cerámica Ø 20 mm

491929 20