



Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 1,4mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 481050 1,4 |
| GTIN | 4045197209726 |
| Clase de artículo | 42K |

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.

De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado.

Tam. 0,5 a 10 – sección transversal = 30 × 9 mm. Tam. 11 a 500 – sección transversal = 35 × 9 mm.

Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.

Modelo similar a n.º 480450.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|---|
| medida nominal | 1,4 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Clase de tolerancia | 1 |
| Material | acero especial aleado, templado y destensado |
| Calibración | L2 |
| Tipo de producto | Bloque patrón |

Servicios

Calibración DAkkSBloque patrón acero Longitud máxima
100 mm

028140 100

CalibraciónBloque patrón acero / cerámica Longitud
máxima 100 mm

028060 100