



Lámpara de anillo LED con mando de segmento



Datos de pedido

Número de pedido	492230
GTIN	4045197330192
Clase de artículo	49K

Descripción

Ejecución:

Luz blanca neutra (40 LED, temperatura de luz 5900K), se puede atenuar en continuo. Selección de segmento (1/4 círculo) y rotación (izquierda/derecha) para alcanzar relaciones de contraste óptimas. Iluminación homogénea y funcionamiento sin parpadeo a través de tensión continua. Vida útil de los diodos hasta 25 000 h. Casquillo ESD para la descarga de la electricidad estática. Forma constructiva resistente, delgada, del cabezal luminoso, Ø interior de 66 mm, incluye adaptador. En el aparato de mando se puede hacer funcionar, además, una luz de transmisión con superficie luminosa de Ø 50 mm.

Suministro:

Incluye unidad de control, convertidor internacional (100 – 240 V) y adaptador de Ø 66 mm a 58 mm.

Partes opcionales:

Accesorios adaptador Ø 66 mm en 60 mm n.º 492232 tam. 66/60, difusor n.º 492232 tam. DIFF, juego de filtros de polarización n.º 492232 tam. FILTER, luz de transmisión LED n.º 492232 tam. LIGHT.

Nota:

Adaptador para otros Ø de objetivos (Zeiss, Leica, Nikon) disponible a petición.

Ø lámpara de anillo: 66 mm

Lámpara de anillo altura: 25 mm

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
-----------------------	--

Ø lámpara de anillo	66 mm
Temperatura de color	5900 K
Lámpara de anillo altura	25 mm
Tipo de producto	Unidad de alumbrado para medio de medición

Accesorios

Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo FILTER	492232 FILTER
Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo LIGHT	492232 LIGHT
Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo 66/60	492232 66/60
Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo DIFF	492232 DIFF
Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo 66/58	492232 66/58
Accesorios para lámpara de anillo LED Tipo LED	492232 LED