

Lima para roscas, Tipo: WW



Datos de pedido

Número de pedido	519250 WW
GTIN	2050001696335
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Cada lima con 8 alturas de paso distintas. Tras el repasado o la limpieza de roscas exteriores e interiores. Longitud total 230 mm.

Descripción técnica

Adecuado para tipo de rosca	Whitworth
Paso de rosca (WW)	24 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 paso/pul
Tipo de producto	Lima para roscas

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25