

**Lima para torno corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	518200 250
GTIN	4009215007527
Clase de artículo	56B

**Descripción****Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Estas limas especiales garantizan superficies limadas planas. Las **limas especiales** se fabrican con máquinas automáticas de precisión. **Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración.**  
**Picada por 2 lados con corte único (evacuación de viruta mejorada).**

**Descripción técnica**

Longitud sin cola	250 mm
Sección transversal	25 × 6,3 mm
Forma	H
Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima para torno

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		

Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado con restricciones

## Accesorios

Mango de madera dura para limas Longitud total 140 mm	519400 140
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125