

Lima fresada, semirredonda, grueso, Longitud sin cola: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	519160 250
GTIN	2050001696267
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las **limas fresadas** se caracterizan por la **agudeza** especial de sus filos rectificadas de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. **Sin embotamiento.**

Semirredonda hueca, con salida semiroma, filos sólo por la cara exterior.

Descripción técnica

Longitud sin cola	250 mm
Sección transversal	23 × 7 mm
Grado de finura	grueso
Distancia entre filos aprox.	3 mm
Forma	D
Atributo del nombre de producto	grueso
Norma	DIN 7264
para material	Metales ligeros y blandos, plásticos, madera, cuero, etc.
Tipo de producto	Lima fresada

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		

Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado con restricciones
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

Accesorios

Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25