



Lima manual universal, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	519280 200
GTIN	4045197692306
Clase de artículo	52A

Descripción

Ejecución:

Lima manual universal de uso versátil 4in1 con un lado **plano** y lado **semirredondo**, en ambos casos dotada con dos cortes.

Corte de lima para plásticos y metales blandos, **corte de escofina** para madera.

Suministro:

En bolsa de nailon con cierre de Cierre por adherencia.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Sección transversal	19 × 5 mm
Tipo de producto	Lima universal

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		

Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25