



Escofina para madera, punta plana, Corte 2 (mediano), Longitud sin cola: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	519300 200
GTIN	4009215006834
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los **mejores resultados en capacidad de limado y duración.**

Roma plana

Descripción técnica

Longitud sin cola	200 mm
Sección transversal	20 x 5 mm
Corte	Corte 2 (mediano)
Forma	A
Norma	DIN 7263
Tipo de producto	Escofina para madera

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		

Plástico, PRFV	adecuado con restricciones
Madera	adecuado

Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519510 100
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110