



Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable corte 3, Longitud sin cola: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	517300 250
GTIN	4009215074802
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en **estuches enrollables resistentes de nailon**.

Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.

Con mangos de plástico a prueba de golpes.

Corte 3 = fino.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Suministro:

Juego de limas **de 5 piezas**, con una **lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda**.

Descripción técnica

Longitud sin cola	250 mm
Corte	3

Norma	DIN 7261
Tipo de producto	Lima de taller

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3x ancho L1 115X40 mm	576000 115X40