

Lima fresada, roma plana, grueso, Longitud sin cola: 350mm



Datos de pedido

Número de pedido	519110 350
GTIN	2050001696212
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las **limas fresadas** se caracterizan por la **agudeza** especial de sus filos rectificadas de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. **Sin embotamiento.**

Roma plana, fresado por 3 lados.

Descripción técnica

Sección transversal	36 × 7 mm
Longitud sin cola	350 mm
Grado de finura	grueso
Distancia entre filos aprox.	3 mm
Forma	A
Atributo del nombre de producto	grueso
Norma	DIN 7264
para material	Metales ligeros y blandos, plásticos, madera, cuerno, cuero, etc.
Tipo de producto	Lima fresada

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado con restricciones
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

Accesorios

Mango de madera dura para limas Longitud total 160 mm	519400 160
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40