



Lima de afilado para sierras mecánica corte 3 (fino) plano, bordes redondeados, Longitud sin cola: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	518550 200
GTIN	4009215005479
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

De calidad especial, con corte único, especialmente adecuadas para el afilado de hojas de sierra de acero para madera. Estas limas para afilar sierras garantizan una gran capacidad de limado y una larga duración. Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. **Picada por todos los lados.**

Con cantos redondeados.

Descripción técnica

Sección transversal	20 × 4 mm
Longitud sin cola	200 mm
Forma	F
Norma	DIN 7262
Tipo de producto	Lima para afilar sierras

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		

Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado con restricciones

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519510 100
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110