

## Lima fresada, roma plana, medio, Longitud sin cola: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	519120 250
GTIN	2050001696229
Clase de artículo	56B

### Descripción

#### Ejecución:

Las **limas fresadas** se caracterizan por la **agudeza** especial de sus filos rectificadas de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. **Sin embotamiento.**

**Roma plana, fresado por 3 lados.**

### Descripción técnica

Longitud sin cola	250 mm
Sección transversal	26x7 mm
Grado de finura	medio
Distancia entre filos aprox.	2 mm
Forma	A
Atributo del nombre de producto	medio
Norma	DIN 7264
para material	Acero, fundición de acero, cobre, latón, bronce, etc.
Tipo de producto	Lima fresada

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado

## Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango de madera dura para limas Longitud total 140 mm	519400 140
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120