



Juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable, corte 2, Longitud sin cola: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	517420 250
GTIN	4045197185013
Clase de artículo	52A

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en **estuches enrollables resistentes de nailon**.

Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.

Corte 2 = semifino.

Con mangos ergonómicos de plástico de 2 componentes.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Suministro:

Juego de limas **de 5 piezas**, con una **lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda**.

Descripción técnica

Longitud sin cola	250 mm
Atributo del nombre de producto	corte 2
Corte	2

Norma	DIN 7261
Número limas sueltas	5
Tipo de producto	Lima de taller

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40