



Lima para llaves corte 2 Longitud 100 mm, Tipo: 7



Datos de pedido

Número de pedido	518700 7
GTIN	4009215081404
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. **Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración.** Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.

Nota:

Mangos para limar ver nº 519600, 519400, 519510 y 519550.

Norma: DIN 7283

Descripción de la forma: truncada extra plana

Sección transversal: 10 × 0,8 mm

Descripción técnica

Sección transversal	10 × 0,8 mm
Descripción de la forma	truncada extra plana
Norma	DIN 7283
Tipo de producto	Lima para llaves

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		

Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado

Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 90 mm	519510 90
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 95 mm	519600 95
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Mango de madera dura para limas Longitud total 80 mm	519400 80
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519550 100