

Lima para roscas, Tipo: ISO



Datos de pedido

Número de pedido	519250 ISO
GTIN	2050001696328
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Cada lima con 8 alturas de paso distintas. Tras el repasado o la limpieza de roscas exteriores e interiores. Longitud total 230 mm.

Descripción técnica

Adecuado para tipo de rosca	ISO
Paso de rosca (ISO)	0,8 – 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 3 mm
Tipo de producto	Lima para roscas

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40