



## Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1, medida nominal: 17mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 481050 17     |
| GTIN              | 4045197210104 |
| Clase de artículo | 42K           |

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.

De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado.

Tam. 0,5 a 10 – sección transversal = 30 × 9 mm. Tam. 11 a 500 – sección transversal = 35 × 9 mm.

**Clase de tolerancia 1** para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.

Modelo similar a n.º 480450.

#### Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

### Descripción técnica

|                     |   |
|---------------------|---|
| medida nominal      | 17 mm   |
| Norma               | DIN EN ISO 3650                                 |
| Clase de tolerancia | 1   |
| Material            | acero especial aleado,<br>templado y destensado |
| Calibración         | L2  |
| Tipo de producto    | Bloque patrón                                   |

---

**Servicios**

Calibración DAkkSBloque patrón acero Longitud máxima  
100 mm

028140 100

CalibraciónBloque patrón acero / cerámica Longitud  
máxima 100 mm

028060 100