



Fuente de luz fría LED, Tipo: F3000



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 492242 F3000 |
| GTIN | 4045197578235 |
| Clase de artículo | 49K |

Descripción

Ejecución:

Fuente de luz fría de gran luminosidad, atenuable, con tecnología LED de larga duración (>30 000 h) y bajo consumo energético (5800 K). Carcasa metálica rígida, estable, y apilable. Casquillo ESD para la descarga de la electricidad estática. Luminancias extremadamente elevadas con punto luminoso. Gobernable a distancia mediante interruptor de pedal o USB, ventilador extremadamente silencioso. Función de obturador. Es posible el funcionamiento vertical. Un filtro halógeno opcional simula la luz halógena 3500 K.

Suministro:

Fuente de luz fría LED, cable óptico doble de cuello de cisne (Ø 4,5 mm, longitud de 550 mm) con lentes de enfoque integradas. Incluye cable de red UE.

Partes opcionales:

Filtro halógeno n.º 492244 tam. FILTER, interruptor de pedales n.º 492244 tam. SWITCH y transformador de sección n.º 492244 tam. LINE.

Nota:

Otros cables ópticos, lámparas de anillo partido, filtros de color y demás accesorios disponibles a petición.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--|
| Peso | 3,8 kg |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |

| | |
|--|--|
| Consumo de potencia | 65 W |
| Potencia generada comparable con la lámpara halógena | > 150 W |
| Temperatura de color | 5800 K |
| Anchura total | 170 mm |
| Altura total | 98 mm |
| Longitud total | 196 mm |
| Intensidad luminosa | 640 lm |
| Tipo de producto | Unidad de alumbrado para medio de medición |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Accesorios para fuentes de luz fría LED Tipo FILTER | 492244 FILTER |
| Accesorios para fuentes de luz fría LED Tipo LINE | 492244 LINE |
| Accesorios para fuentes de luz fría LED Tipo SWITCH | 492244 SWITCH |