

HOLEX**Video-endoscopio con sonda flexible, Ø 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492925 2000
GTIN	4045197511812
Clase de artículo	42L

Descripción**Ejecución:**

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Modo zoom (1,5x), toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio integrada y recargable (3,7 V).

Suministro:

Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD (8 GB), fuente de alimentación (CA 100 – 240 V/50 – 60 Hz), n.º 492958, cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza, batería de iones de litio n.º 492926.

Incluye 1 sonda n.º 492938 tam. 2000 (IP67), espejo de sonda con rosca n.º 492950 (70°, 90°, 110°) e imán.

Formato de grabación: JPEG / AVI (30 fps)

Resolución de la cámara: 640×480 px

Resolución pantalla: 320×240 px

Nitidez en profundidad de foco fijo: 16 – 60 mm

Temperaturas de funcionamiento: 0 - 50 °C

Peso: 0,558 kg

Descripción técnica

Longitud	207 mm
Longitud de sonda	2000 mm
Peso	0,558 kg
Anchura	118 mm
Nitidez en profundidad de foco fijo	16 – 60 mm
Resolución pantalla	320×240 px
Altura	38 mm
Resolución de la cámara	640×480 px
Formato de grabación	JPEG / AVI (30 fps)
Temperaturas de funcionamiento	0 - 50 °C
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
∅ sonda	5,5 mm
Tipo de producto	Videoendoscopio

Accesorios

Adaptador de red para endoscopio	492958
Sonda endoscópica, flexible Longitud de sonda 2000 mm	492938 2000
Batería de iones de litio	492926
Sonda endoscópica, acodable, flexible Longitud de sonda 1000 mm	492942 1000
Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000 mm	492934 1000
Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000 mm	492936 1000
Sonda endoscópica, flexible Longitud de sonda 2000 mm	492940 2000