

HOLEX**Video-endoscopio con indicador de retícula de medición y sonda flexible, Ø 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492928 2000
GTIN	4045197565419
Clase de artículo	42L

Descripción**Ejecución:**

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas y sonda flexible de 2 m de longitud (Ø 5,5 mm, dirección visual 0°). Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero fino. Modo zoom (2x), modo espejo (Mirror). Ángulo de abertura de 60°, regulación de contraste y brillo, modo de imagen en blanco y negro para imágenes con mayor contraste, toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en tarjeta de memoria SD, salidas USB y AV para transmisión de datos y de imagen. Sonda con LED potentes en orientación de 0° hacia delante y LED laterales en dirección visual de 90°.

Modo de LED laterales: utilizando el espejo de sonda con rosca (110°), mediante activación de los LED laterales se evitan las reflexiones molestas en la pantalla.

Modo de retícula de medición: medición de un objeto en la superficie de la pantalla en combinación con palpador de medición. Tamaño del campo de medición 20 × 15 mm.

Modo de iluminación: teclas de operación para conectar y desconectar la iluminación de imágenes. Para utilizar en cavidades grandes y/o entornos oscuros.

Giro de la imagen: giro de la imagen de 90° en sentido horario por medio de las teclas de operación.

Aplicación:

P. ej. para la comprobación rápida de cordones de soldadura. Los errores se pueden medir directamente durante la revisión.

Suministro:

Incluye 1 sonda n.º 492940tam. 2000 (IP67), maleta de transporte, espejo de sonda con rosca (110°), tarjeta de memoria SD, palpador de medición, cable de datos USB, juego de limpieza y 4 pilas n.º 081551tam. LR6.

Descripción técnica

Altura	55 mm
Anchura	123 mm
Longitud de sonda	2000 mm
Nitidez en profundidad de foco fijo	16 – 60 mm
Longitud	275 mm
Resolución pantalla	320×240 px
Peso	0,37 kg
Resolución de la cámara	640×480 px
Formato de grabación	JPEG / AVI (30 fps)
Temperaturas de funcionamiento	0 - 60 °C
Cantidad de pilas contenidas	4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR6
Suministro de energía	con pilas
Ø sonda	5,5 mm
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000 mm	492936 1000
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Sonda endoscópica, flexible Longitud de sonda 2000 mm	492940 2000

Sonda endoscópica, acodable, flexible Longitud de sonda
1000 mm

492942 1000

Sonda endoscópica, semirrígida Longitud de sonda 1000
mm

492934 1000