



## Pulidora angular WPO, Tipo: 72214950



### Datos de pedido

Número de pedido	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.**
- **Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una satinadora completa para trabajos en serie.**
- **Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por encima de la gama de ajuste total.**
- **Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada tras un corte de corriente.**

#### Suministro:

Pulidora angular de precisión WPO 14 - 25E, mango adicional. 1 maleta de transporte, 1 soporte (orientable), brida de protección, mandril de sujeción para cilindros y rodillos con ranura de chaveta múltiple (100 mm), cilindro de rectificado elástico, (100 × 100 mm grano 60), cilindro material no tejido de láminas (100 × 100 mm, grano 180), plato de apoyo con pieza adherente de Cierre por adherencia (Ø 115 mm, M14), 1 velo de material no tejido con pliegue ondulado 30 × 150 mm, mandril de sujeción 15-50 mm, 10 velos de material no tejido esmerilado con Cierre por adherencia (Ø 115 mm fino).

#### Partes opcionales:

Juego estándar superficie, n.º 077718 tam. F, juego de satinado para perfiles, n.º 077718 tam. S, juego para pulir n.º 077718 tam. P, juego para tubos, n.º 077718 tam. R.

## Descripción técnica

Consumo de potencia	1200 W
Quality Dress	Juego de inicio WPO, acero fino
Peso	2,4 kg
Portaherramientas	M14
Ø máximo pulidor	250 mm
Vibraciones máximas según EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Intervalo de revoluciones	900 - 2500 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Pulidora

## Accesorios

Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo S	077718 S
Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo F	077718 F
Juego de acero fino para pulidora angular WPO Tipo R	077718 R