

**Escofina para madera, redonda, Corte 2 (mediano), Longitud sin cola: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	519370 250
GTIN	4009215007398
Clase de artículo	56B

**Descripción****Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los **mejores resultados en capacidad de limado y duración.**

**Circular****Descripción técnica**

Longitud sin cola	250 mm
Diámetro	10 mm
Corte	Corte 2 (mediano)
Forma	E
Norma	DIN 7263
Tipo de producto	Escofina para madera

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		

Madera adecuado

## Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120