



Escofina para madera, semirredonda, Corte 2 (mediano), Longitud sin cola: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	519330 300
GTIN	4009215007213
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los **mejores resultados en capacidad de limado y duración.**

Semirredondo

Descripción técnica

Sección transversal	29 × 9 mm
Longitud sin cola	300 mm
Corte	Corte 2 (mediano)
Forma	C
Norma	DIN 7263
Tipo de producto	Escofina para madera

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		

Madera

adecuado

Accesorios

Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Mango de madera dura para limas Longitud total 160 mm	519400 160
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120