


Garant**Abanico lijador (CER), Grano 80, Ø cabezal×Ancho cabezal: 50X20mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554160 50X20 |
| GTIN | 4045197882813 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø del cabezal | 50 mm |
| Tamaño de grano | 80 |
| Velocidad de giro máxima | 15300 min ⁻¹ |
| Ø de mango | 6 mm |
| N.º revoluciones recomend. | 9000 min ⁻¹ |
| Anchura de cabeza | 20 mm |
| Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica |
| Atributo del nombre de producto | Grano 80 |
| Tipo de producto | Abanico lijador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |