


Garant**Abanico lijador (CER), Grano 120, Ø cabezal×Ancho cabezal: 40X15mm**

Datos de pedido

Número de pedido	554170 40X15
GTIN	4045197882837
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	12000 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	19100 min ⁻¹
Tamaño de grano	120
Anchura de cabeza	15 mm
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	40 mm

Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Grano 120
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		