

**Lima para madera, semirredonda, Corte especial, Longitud sin cola: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	519350 250
GTIN	4009215004687
Clase de artículo	56B

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los **mejores resultados en capacidad de limado y duración.**

Semirredondo**Descripción técnica**

Sección transversal	25 × 7 mm
Longitud sin cola	250 mm
Corte	Corte especial
Forma	C
Norma	DIN 7263
Tipo de producto	Lima para madera

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		

Madera adecuado

Accesorios

Mango de madera dura para limas Longitud total 140 mm	519400 140
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Mango plástico para limas Longitud total 120 mm	519550 120
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Mango plástico para limas Longitud total 125 mm	519510 125
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25