



## Lima plana de precisión VALTITAN, Longitud sin bisagra mm / corte suizo: 200/2



### Datos de pedido

Número de pedido	520150 200/2
GTIN	613548062227
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

**Limas de precisión de alto rendimiento VALTITAN** con resistencia al desgaste extraordinariamente alta gracias a la dureza superficial de **1200 HV**. La forma especial de los dientes evita el embotamiento de la lima con limaduras. Capacidad de limado y duración máximas. Prácticamente inoxidables, por lo que se pueden emplear en un entorno que favorezca considerablemente la corrosión. No dejan residuos corrosivos.

**Picada por 3 lados; salida roma.**

### Descripción técnica

Sección transversal	21,3 × 4,8 mm
Longitud sin cola	200 mm
Equivale al corte alemán	4
Tipo de producto	Lima de precisión

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		

Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado

## Accesorios

Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm	519600 110
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519510 110
Mango plástico para limas Longitud total 100 mm	519510 100
Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm	519600 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Mango plástico para limas Longitud total 110 mm	519550 110
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40