

**Escofina para madera, redonda, Corte 2 (mediano), Longitud sin cola: 200mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 519370 200 |
| GTIN | 4009215007374 |
| Clase de artículo | 56B |

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los **mejores resultados en capacidad de limado y duración.**

Circular**Descripción técnica**

| | |
|-------------------|----------------------|
| Longitud sin cola | 200 mm |
| Diámetro | 8 mm |
| Corte | Corte 2 (mediano) |
| Forma | E |
| Norma | DIN 7263 |
| Tipo de producto | Escofina para madera |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado con restricciones | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |

Madera adecuado

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm | 519400 100 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm | 519600 110 |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm | 519550 110 |
| Mango plástico para limas Longitud total 100 mm | 519510 100 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 120 mm | 519600 120 |
| Mango plástico para limas Longitud total 120 mm | 519550 120 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm | 519510 110 |