

Garant**Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1, medida nominal: 70mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 481060 70 |
| GTIN | 4045197154712 |
| Clase de artículo | 41L |

Descripción**Ejecución:**

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO_2). Otro modelo como n.º 481250. Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.

- **Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.**

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO_2).

Ventaja:**Ideal para uso diario en la fabricación:**

- **Inoxidable.**
- **Sin necesidad de lubricación antes del uso.**
- **Sin necesidad de lubricación después del uso.**
- **Insensible a choques y golpes.**
- **El doble de duro que el acero.**
- **10 veces más resistente al desgaste.**
- **Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.**
- **Antimagnético.**
- **Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.**
- **Conductibilidad térmica reducida.**

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|---|
| medida nominal | 70 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Clase de tolerancia | 1 |
| Material | Material cerámico óxido de circonio (ZrO ₂) |
| Calibración | L2 |
| Tipo de producto | Bloque patrón |

Servicios

| | |
|--|------------|
| CalibraciónBloque patrón acero / cerámica Longitud máxima 100 mm | 028060 100 |
| Calibración DAkkSBloque patrón cerámica Longitud máxima 100 mm | 028150 100 |