



Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Tamaño de grano: 120



Datos de pedido

Número de pedido	558453 120
GTIN	4014586278612
Clase de artículo	56Z

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de calidad, **tejido de poliéster muy resistente** con aglomerado de resina sintética pura, corindón de circonio (**ZA**) con aglomerado de cobertura, activo de rectificado (rectificado frío).

Aplicación:

Para rectificadoras de cinta GRIT de la serie GX, GIS, GI.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	75 mm

Cinta abrasiva longitud	2000 mm
Atributo del nombre de producto	75×2000 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	32-38 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	25-30 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20-25 m/s	H
INOX	adecuado	18-30 m/s	
Ti	adecuado	10-20 m/s	
GG(G)	adecuado	30-45 m/s	K
Madera	adecuado	23-26 m/s	
seco	adecuado		